


Prazna čeljust za hvatanje BUB-HGPL-25

Broj dela: 537317

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | 25 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | 5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda po čeljusti hvataljke | 295 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal cevi | Legura aluminijuma za livenje |