

Modul elektronike VMPA2-FB-EMS-4

Broj dela: 537983

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dijagnostika	Podnapon ventila
Maks. broj mesta za ventile	2
Maksimalni broj kalemova ventila	4
Sopstvena potrošnja struje pri naponu opterećenja	3 mA
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	8 mA
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	99 mA do 24 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	18 mA posle 24 ms
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	20 g
Materijal kućišta	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen