

Nastavak prigušivača UOMS-3/8

Broj dela: 538437

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	bez zaptivke
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Prigušnik buke otvoren
Radni pritisak vakuum generatora	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor
Težina proizvoda	17.5 g
Materijal umetka amortizera	PU pena
Materijal navojnog rukavca	POM
Materijal kućišta	POM
Materijal unutrašnje cevi	Legura aluminijuma za livenje