

Obrotni distributer GF-1/8-M5

Broj dela: 539290

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4.1 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni protok 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Normalni protok 1-2.X otvoren (6->0)	2250 l/min
Maks. broj obrtaja	3000 1/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	U slučaju rada sa vodom koristiti filter 5 µm Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.95 Nm
Maks. aksijalna sila	50 N
Maks. radijalna sila	150 N
Nominalni obrtni momenat pritezanja	1.22 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	400 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Materijal vratila	visokolegirani čelik