


# Baterija ventila za regulaciju pritiska LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Broj dela: 540041

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serija	DB
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	na P-šini direktno upravljani ventil za regulaciju klipa
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Radni pritisak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. histereza pritiska	0.5 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Radni materijal navojnog čepa	Čelik pocinkovano
Materijal odstoynog klina	Aluminijumska legura za obrada
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada
Materijal zaptivnog prstena	PVC
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	PA-ojačan