

# Komplet za manometar DPA-40-16-MA-SET

Broj dela: 540782

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 837-1
Nominalna veličina manometara	27
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Radni pritisak	16 bar
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	R1/8
Težina proizvoda	16 g