


Napajanje VMPA-FB-SP-V

Broj dela: 541082

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 25 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Električni priključak	3-polni M18
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom