


# Priključni kabl NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3

Broj dela: 541366

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovara standardu                              | Boje žica i brojevi priključaka u skladu sa EN 60947-5-2<br>EN 61076-2-101                                                                               |
| Prikaz spremnosti za rad                        | LED zeleni                                                                                                                                               |
| Prikaz uklopnog stanja                          | LED žuti<br>za PNP zatvarač                                                                                                                              |
| Osnovna oznaka                                  | sa 2x nosača natpisa                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                                | 70 g                                                                                                                                                     |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                                                                                                                   |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                                                                                                                                                  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                                                                                                                 |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | pod uglom                                                                                                                                                |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                                                                                                                    |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 5                                                                                                                                                        |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 3                                                                                                                                                        |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Pričvršćivanje zavrtnjima                                                                                                                                |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                                                                                                                       |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom                                                                                                                                        |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj                                                                                                                                            |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 3                                                                                                                                                        |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 3                                                                                                                                                        |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 10 V...30 V                                                                                                                                              |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 4 A                                                                                                                                                      |
| Otpornost na udarni napon                       | 0.8 kV                                                                                                                                                   |
| Dužina kabla                                    | 2.5 m                                                                                                                                                    |
| Karakteristika voda                             | Standardno                                                                                                                                               |
| Uslovi provere voda                             | Otpornost na naizmjenično savijanje: prema Festo standardu<br>Uslovi provere na zahtev<br>Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm |
| Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova  | 12 mm                                                                                                                                                    |
| Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova   | 39 mm                                                                                                                                                    |
| Prečnik kabla                                   | 3.8 mm                                                                                                                                                   |

| Karakteristika                                             | Vrednost                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tolerancija, prečnik kabla                                 | 0,1 mm                                                  |
| Struktura kabla                                            | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.25 mm <sup>2</sup>                                    |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>IP68<br>IP69K                                   |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju                                     |
| Posebne karakteristike                                     | otporno na ulje                                         |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...70 °C                                          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C                                           |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS                                 |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima                                 |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                                          |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen<br>bez halogena<br>bez fosforne kiseline |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji                         |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                                              |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                                                    |
| Materijal kućišta                                          | TPE-U(PUR)                                              |
| Boja kućišta                                               | crno                                                    |
| Materijal blokade vijka                                    | Mesing, niklovani                                       |
| Radni materijal zaptivki                                   | NBR                                                     |
| Materijal utičnih kontakata                                | Pozlaćena legura bakra                                  |
| Materijal izolacionog omotača                              | PP                                                      |