

# AS-i modul ASI-8DI-M8-3POL

Broj dela: 542124

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK     | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                          |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)       | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)<br>prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)       | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK EX propisima<br>prema UK RoHS propisima                              |
| KC oznaka                                     | KC-EMV                                                                                                                                |
| Dozvola                                       | c UL us – Listed (OL)                                                                                                                 |
| Zaštita od eksplozije                         | Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (UKEX)                                                                    |
| ATEX kategorija za gas                        | II 3G                                                                                                                                 |
| ATEX kategorija za prašinu                    | II 3D                                                                                                                                 |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU                | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                                                            |
| Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex ec IIC T4 Gc X                                                                                                                     |
| Eksplzivna zaštita od paljenja prašine        | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X                                                                                                           |
| Ex temperatura u okruženju                    | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C                                                                                                                   |