

Multi-pinski čvor VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Broj dela: 543415

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	16 kod monostabilnih ventila 8 kod bistabilnih ventila
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	539 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	19-polni Priključak u skladu sa CNOMO E03.62.530.N
Materijal poklopca	PA
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom