

Membranski sušać vazduha MS6N-LDM1-1/4-P20-Z

Broj dela: 543653

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Membranski sušać
Radni pritisak	3 bar...12.5 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	200 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Smanjenje tačke rose pritiska	20 K
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medija	2 °C...50 °C
Temperatura okruženja	2 °C...50 °C
Težina proizvoda	1.05 kg
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu