

# Membranski sušać vazduha LDM1-1-D-MAXI-600

Broj dela: 543674

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                    |
| Serijska                                                                 | D                                                       |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                       |
| Dizajn                                                                   | Membranski sušać                                        |
| Radni pritisak                                                           | 3 bar...12.5 bar                                        |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 600 l/min                                               |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Smanjenje tačke rose pritiska                                            | 20 K                                                    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                         |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura skladištenja                                                 | -20 °C...60 °C                                          |
| Temperatura medija                                                       | 2 °C...50 °C                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | 2 °C...50 °C                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 2450 g                                                  |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda sa priborom po izboru:                    |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1                                                      |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1                                                      |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                |
| Materijal omotača                                                        | Aluminijumska legura za obradu                          |