

# Adapter NPFA-A-P18-G14-F

Broj artikla: 545922

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak	0,9 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Informacija o materijalu, čep	PA ojačano
Informacija o materijalu, O-prsten	NBR
Informacija o materijalu, razdvojni element	Čelik