


Ploča za napajanje pritiskom vertikalna VABF-S2-1-P1A3-G38

Broj dela: 546093

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	43 mm
Na osnovu standarda	ISO 5599-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatsko međupovezivanje po visini	Alternativno snabdevanje pritiskom za 1
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1300 l/min
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	jednostavni rezervoar pod pritiskom prema EU direktivi
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	340 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom