


Osnovni ventil LF-D-MINI-A-U

Broj dela: 546429

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Seriya	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Stepen odvajanja kondenzata	75 %
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	157 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	41 °F...140 °F
Temperatura okruženja	41 °F...140 °F
Veličina pore	40 µm
Težina proizvoda	8.75 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC