

# Osnovni ventil LOE-D-MINI-U

Broj dela: 546431

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Mini                                                                      |
| Serijska                                                                 | D                                                                         |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Dizajn                                                                   | Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom                                 |
| Maks. količina ulja za punjenje                                          | 1.52 fl oz (US)                                                           |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Radni pritisak                                                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                      |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 204 cfm                                                                   |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                                         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura skladištenja                                                 | 14 °F...140 °F                                                            |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi       |
| Temperatura medija                                                       | 14 °F...140 °F                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | 14 °F...140 °F                                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 9.45 oz                                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | sa priborom                                                               |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                            |