


# Osnovni ventil LF-D-MAXI-U

Broj dela: 546434

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                                      |
| Serijska                                                                 | D                                                                         |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                     |
| Odvod kondenzata                                                         | ručno okretanje                                                           |
| Dizajn                                                                   | Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem                        |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Stepen odvajanja kondenzata                                              | 75 %                                                                      |
| Radni pritisak                                                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                      |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 786 cfm                                                                   |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura skladištenja                                                 | 14 °F...140 °F                                                            |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | 14 °F...140 °F                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | 14 °F...140 °F                                                            |
| Veličina pore                                                            | 40 µm                                                                     |
| Težina proizvoda                                                         | 46.9 oz                                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Montaža voda<br>sa priborom                                               |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                            |
| Materijal filtera                                                        | PE                                                                        |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                                  |
| Materijal omotača                                                        | PC                                                                        |