

Prirubnička montaža FZF-11/16"

Broj dela: 546554

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	11/16"
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	28 g
	0.99 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik