

Montažna stopa

HZF-1/2"

Broj dela: 546560

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	1/2"
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	21 g
	0.74 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik