


Priključna baza VMPA1-AP-4-1-EMM-4

Broj dela: 546806

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	42 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	10.5 mm
Maks. broj mesta za ventile	4
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	210 g
Pneumatski priključak: 2	M7
Pneumatski priključak: 4	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom