

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Broj dela: 547432

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Električni priključak	5-polni M12x1 Priključak
Dužina kabla	0.3 m
Struktura kabla	4 x 0,34 mm ²
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	PUR
Materijal kućišta	ABS
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni