


Brzoispusni ventil VBQF-U-G18-Q6

Broj dela: 547532

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Radni pritisak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom Čink liven pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalna širina	5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nivo zvučnog pritiska	75 dB(A)
Težina proizvoda	85.5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR