


# Amortizer DYSW-5-8-Y1F

Broj dela: 548071

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                               | 5                                               |
| Hod                                                                 | 8 mm                                            |
| Prigušenje                                                          | samopodešavajući<br>meka karakteristična linija |
| Ugradni položaj                                                     | Proizvoljan                                     |
| Prepoznavanje položaja                                              | bez                                             |
| Maks. brzina udara                                                  | 2 m/s                                           |
| Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi                             | 0.2 s                                           |
| Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju | 1 s                                             |
| Funkcija                                                            | potiskujući<br>sa jednostrukim dejstvom         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                           | 2 - umerena izloženost koroziji                 |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura okruženja                                               | -10 °C...80 °C                                  |
| Dužina prigušivanja                                                 | 8 mm                                            |
| Maks. pričvrсна sila                                                | 200 N                                           |
| Maks. potrošnja energije po hodu                                    | 1.3 J                                           |
| Maks. potrošnja energije po satu                                    | 10000 J                                         |
| Maks. preostala energija                                            | 0.01 J                                          |
| Sila vraćanja u prethodni položaj                                   | 0.9 N                                           |
| Min. sila umetanja                                                  | 7.5 N                                           |
| Težina proizvoda                                                    | 11 g                                            |
| Opseg mase                                                          | 2 kg                                            |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | sa osiguravajućom navrtkom                      |
| Napomena o materijalu                                               | RoHS-usaglašen                                  |
| Radni materijal zaptivki                                            | NBR                                             |
| Materijal kućišta                                                   | visokolegirani čelik                            |
| Materijal klipnjače                                                 | visokolegirani čelik                            |