


Amortizer DYSW-12-20-Y1F

Broj dela: 548075

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Hod	20 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	20 mm
Maks. pričvrсна sila	1000 N
Maks. potrošnja energije po hodu	12 J
Maks. potrošnja energije po satu	41000 J
Maks. preostala energija	0.05 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	5 N
Min. sila umetanja	35 N
Težina proizvoda	91 g
Opseg mase	30 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik