

Spiralno plastično crevo PAS-4I-6E-5

Broj artikla: 548143

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	5 m
Spoljašnji prečnik	6 mm
Dužina bloka	0,3 m
Unutrašnji prečnik	4 mm
Prečnik namotaja	50 mm
Broj zavoja	46
Pogonski pritisak zavisano od temperature	-0,95 ... 17,5 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	135 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, crevo	PA