

# Poklopac VAEM-S6-C-S10-R5

Broj dela: 549049

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maks. broj mesta za ventile               | 10 kod bistabilnih ventila<br>20 kod monostabilnih ventila |
| Maks. sabirna struja                      | 10 A                                                       |
| Nominalni radni napon DC                  | 24 V                                                       |
| Dozvoljene oscilacije napona              | +/- 10 %                                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                               |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Vrsta zaštite                             | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                              |
| Težina proizvoda                          | 230 g                                                      |
| Broj električnih priključaka              | 10                                                         |
| Električni priključak                     | 5-polni<br>M12<br>Priključak                               |
| Materijal kućišta                         | PA                                                         |