


# Regulaciona ploča VMPA1-B8-R1C2-C-06

Broj dela: 549052

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                                 | 10.5 mm                                                                        |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                    |
| Pneumatsko međupovezivanje po visini           | Regulator pritiska za 1                                                        |
| Funkcija regulatora                            | Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem                      |
| Dodatni izbor manometra                        | moгуće                                                                         |
| Opseg regulisanja pritiska                     | 0.5 bar...6 bar                                                                |
| Ulazni pritisak 1                              | 0.5 bar...10 bar                                                               |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                                  | IP65<br>prema IEC 60529                                                        |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                | 0.25 Nm                                                                        |
| Težina proizvoda                               | 73.8 g                                                                         |
| Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini | na podnožnoj ploči baterije ventila                                            |
| Priključak manometra                           | M5                                                                             |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal operativnog dela                     | PA                                                                             |
| Radni materijal zaptivki                       | NBR                                                                            |
| Materijal kućišta regulatora                   | PA                                                                             |