


Priključna letvica VABM-C7-12W-G18-7

Broj dela: 549653

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	7
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	182 g
Priključak upravljačkog vazduha 12	M3
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada