


Upravljački vod NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Broj dela: 552254

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	570 g
Električni priključak 1	Utikač pravo, Sub-D, 25-polova
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	25
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	25
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	2x vijka 4-40 UNC
Električni priključak 2	otvoreni završetak, 26-žični
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	26
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	26
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3.9 A
Opterećenje struje	3.9 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu
Min. radijus skretanja kabla	220 mm
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	220 mm
Prečnik kabla	10.8 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm

Karakteristika	Vrednost
Struktura kabla	5 x (2 x 0,25 mm ²) + 16 x 0,25 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ²
Poprečni presek priključka	0.25 mm ²
Završeci žica	Završetak žice Utična kablovska stopica
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, kalajisana niklovan i pozlaćen
Materijal izolacionog omotača	PVC