

Vodič za svetlo SOOC-TB-P-C5-2-R10

Broj dela: 552828

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Postupak merenja	Viljuškasta optička barijera
Minimalni prečnik objekta	0.2 mm
Vod za svetlo - karakteristike	Viljuškasta optička barijera
Domet	5 mm
Temperatura okruženja	-55 °C...70 °C
Veličina glave	Pravougao 41x15x7 mm Otvor viljuške 5x29 mm
Dužina svetlosnog voda	2 m
Min. radijus skretanja	10 mm
Spoljašni prečnik	1.25 mm
Materijal kućišta	ABS
Materijal vodiča za svetlo	PE
Vrsta zaštite	IP66
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III