

Filter od aktivnog uglja MS9-LFX-N1-U

Broj artikla: 553034

FESTO

Metalna čaša, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	9
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filter od aktivnog uglja
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	6.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medijuma	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m3
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	Aktivni ugalj
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA