


# Priključni kabl NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2

Broj dela: 554033

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Odgovara standardu                              | EN 61076-2-101<br>EN 61076-2-104                                         |
| Zaštita od eksplozije                           | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Osnovna oznaka                                  | sa 2x nosača natpisa                                                     |
| Težina proizvoda                                | 74 g                                                                     |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                                   |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                                                                  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                                 |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                                                                    |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                                    |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 5                                                                        |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 3                                                                        |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Pričvršćivanje zavrtnjima                                                |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                                       |
| Električni priključak 2, konstrukcija           | okrugli                                                                  |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Priključak                                                               |
| Električni priključak 2, izlaz kablova          | ravno                                                                    |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104                                     |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 4                                                                        |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 3                                                                        |
| Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja     | Pričvršćivanje zavrtnjima                                                |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                                                               |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 0 V...30 V                                                               |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 3 A                                                                      |
| Otpornost na udarni napon                       | 0.8 kV                                                                   |
| Dužina kabla                                    | 2.5 m                                                                    |
| Karakteristika voda                             | pogodno za energetske lance                                              |

| Karakteristika                                             | Vrednost                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uslovi provere voda                                        | Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu<br>Uslovi provere na zahtev<br>Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 28 mm |
| Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova             | 12 mm                                                                                                                                                   |
| Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova              | 39 mm                                                                                                                                                   |
| Prečnik kabla                                              | 3.8 mm                                                                                                                                                  |
| Tolerancija, prečnik kabla                                 | 0,1 mm                                                                                                                                                  |
| Struktura kabla                                            | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>IP68<br>IP69K                                                                                                                                   |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju                                                                                                                                     |
| Posebne karakteristike                                     | otporno na ulje                                                                                                                                         |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...80 °C                                                                                                                                          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C                                                                                                                                           |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS                                                                                                                                 |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima                                                                                                                                 |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                          |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen<br>bez halogena<br>bez fosforne kiseline                                                                                                 |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                                                                                                                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                         |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                                                                                                                                              |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                                                                                                                                                    |
| Materijal kućišta                                          | TPE-U(PUR)                                                                                                                                              |
| Boja kućišta                                               | crno                                                                                                                                                    |
| Materijal blokade vijka                                    | Mesing, niklovani                                                                                                                                       |
| Radni materijal zaptivki                                   | NBR                                                                                                                                                     |
| Materijal utičnih kontakata                                | Pozlaćena legura bakra                                                                                                                                  |
| Materijal izolacionog omotača                              | PP                                                                                                                                                      |