

Cilindrični oslonac LSN-80

Broj dela: 5565

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...120 °C
Maks. nosivost	6 kN
Težina proizvoda	753 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita
Materijal čaure	Aluminijumska legura za obrada
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE