


Priključna letvica MHJ10-P16

Broj dela: 557608

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	11 mm
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Maks. broj mesta za ventile	16 Izvedbe prema želji kupaca
Dozvola	RCM oznaka
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	635 g
Vrsta pričvršćenja	sa uglom zadržavanja
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana