


Priključna letvica VABM-C8-12E-G14-10-M1

Broj dela: 557659

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--------------------------------|
| Dimenzija mrežice | 12 mm |
| Maks. broj mesta za ventile | 10 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.6 Nm |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu | 5 Nm |
| Težina proizvoda | 788 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 5 | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |