

Spojnica
EAMD-32-32-11-16X20
Broj dela: 558001

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	11 mm
Prihvatni prečnik 2	16 mm
Veličina konstrukcije	32
Nominalna dužina	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	14.5 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	126 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen