

Spojnica
EAMC-42-66-11-12
Broj dela: 558313

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	11 mm
Prihvatni prečnik 2	12 mm
Veličina konstrukcije	42
Nominalna dužina	66 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	45.5 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm
Težina proizvoda	166 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen