

T- utični priključak NPQM-T-G18-Q8-P10

Broj dela: 558738

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	6 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Oblik	T-oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	6 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	30.7 g
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW13
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Boja otpuštajućeg prstena	srebro
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Materijal crevne zaptivke	NBR