

# Priključna ploča VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2

Broj dela: 561098

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                                    | 59.6 mm                                                                        |
| Dužina                                    | 107.3 mm                                                                       |
| Dimenzija mrežice                         | 14.9 mm                                                                        |
| Veličina ventila                          | 14 mm                                                                          |
| Maks. broj mesta za ventile               | 4                                                                              |
| Smer strujanja                            | reverzibilno                                                                   |
| Struktura ventilskog ostrva               | Mešovite veličine ventila                                                      |
| Maksimalni broj kalemova ventila          | 8                                                                              |
| Radni pritisak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                         |
| Upravljački pritisak                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                             |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                          | 130.8 g                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                  | za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16"                                                |
| Pneumatski priključak: 4                  | za crevo-spoljašnji Ø 5/16"                                                    |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal priključne ploče                | PA-ojačan                                                                      |