



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Vrsta pričvršćenja	Pričvrсна igla
Pneumatski priključak 1	Uložak 10 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čepa	POM
Materijal O-prstena	NBR