


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P5-28B-42A

Broj dela: 562640

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	16.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.1 Nm
Težina proizvoda	60 g
Kod interfejsa aktuatora	P5-28B
Kod interfejsa motora ln	42A
Kod interfejsa kućišta spojke	28B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen