


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P6-38A-40A

Broj dela: 562646

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	9 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	6.5 Nm
Težina proizvoda	100 g
Kod interfejsa aktuatora	P6-38A
Kod interfejsa motora ln	40A
Kod interfejsa kućišta spojke	38A.2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen