

Električni klizač EGSP-26- -

Broj artikla: 562755

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[With recirculating ball bearing guide](#)


Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 200 mm
Veličina	26
Prečnik vretena	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina With ball screw
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Ball screw
Maks. ubrzanje	10 m/s ²
Maks. brzina	0,2 ... 0,6 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	2.000 N
Dinamička nosivost, linearna vodica	10.318 N
Moment inercije 2. stepena Iy	16,6E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena Iz	148E+03 mm ⁴
Maks. Ulazna sila Fx	164 ... 212 N
Statička nosivost, linearna vodica	16.500 N
Moment inercije, JH po metru hoda	0,0316 kgcm ²
Konstanta posmaka	2 ... 6 mm/U
Statička nosivost, fiksni ležaj	1.230 N
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem i drvenim čepom
Material of end caps	Aluminijumski odlivak presvučeno
Material of profile	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material drive cover	Aluminijumski odlivak presvučeno
Material slide	Čelik
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik