


# On/off valve MS9-EM-G-S-VS

Broj dela: 562952

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Serijska                                                                 | MS                                                                             |
| Veličina konstrukcije                                                    | 9                                                                              |
| Dimenzija mrežice                                                        | 90 mm                                                                          |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                |
| Vrsta aktiviranja                                                        | ručno                                                                          |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                           |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | bez prigušivanja                                                               |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                           |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | Prinudno vođenje                                                               |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                       |
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 bistabilni                                                                 |
| Radni pritisak                                                           | 0 bar...20 bar                                                                 |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                                          |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 18000 l/min                                                                    |
| Normalni nominalni protok 2-3                                            | 14100 l/min                                                                    |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Nivo zvučnog pritiska                                                    | 93 dB(A)                                                                       |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda sa priborom po izboru:                                           |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                    |
| Težina proizvoda                                                         | 2400 g                                                                         |
| Pneumatski priključak 3                                                  | G1                                                                             |
| Materijal zasuna klipa                                                   | POM                                                                            |

| Karakteristika           | Vrednost                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Radni materijal zaptivki | NBR                            |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |