

Odvađač vode MS6N-LWS

Broj dela: 564898

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatsko, sa električnim upravljanjem ručno aktiviranje
Dizajn	Centrifugalni odvađač
Maks. količina kondenzata	38 ml
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Radni pritisak	0.8 bar...16 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2400 l/min...3800 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:::-] Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu
Materijal providne ploče	PA