

Priključni kabl NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Broj dela: 565289

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	389 g
Električni priključak	44-polni Utičnica Sub-D
Opseg radnog pritiska DC	30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	0.86 A
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Min. radijus skretanja kabla	95 mm
Prečnik kabla	9.6 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,5 mm
Struktura kabla	40 x 0,14 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PBT
Materijal utičnih kontakata	Bronza pozlaćeno