

Push-in L-connector CRQSL-1/4T-U

Broj dela: 565346

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	0.217 inč
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	L-oblik
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Upotrebljivi kablovi	PFAN
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"
Temperatura u okruženju u farenhajtima	-4 °F...302 °F
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal otpuštajućeg prstena	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal crevne zaptivke	FPM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući