

Priključni blok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Broj dela: 565703

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Vrsta pričvršćenja	na međubloku CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima
Zaštita od eksplozije	Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
ATEX kategorija za gas	II (1) G
ATEX kategorija za prašinu	II (1) D
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	[Ex ia Ga] IIC
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	[Ex ia Da] IIIC
Ex temperatura u okruženju	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Institucija koja izdaje sertifikat	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Električni priključak	8-polni / 8-polni
Broj ulaza	8