

# Električna priključna baza VAVE-L1-1L1-LR

Broj dela: 566726

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zaštita od zamene polova                  | za radni napon                                        |
| Dodatne funkcije                          | Gašenje iskri<br>Sniženje struje blokiranja           |
| Prikaz statusa signala                    | LED                                                   |
| Nominalni radni napon DC                  | 24 V                                                  |
| Otpornost na udarni napon                 | 0.8 kV                                                |
| Stepen zaprljanja                         | 3                                                     |
| Dozvola                                   | RCM oznaka                                            |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                          |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Vrsta zaštite                             | IP40                                                  |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...60 °C                                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                           |
| Težina proizvoda                          | 4.6 g                                                 |
| Poprečni presek priključka                | 0.14 mm <sup>2</sup>                                  |
| Električni priključak                     | Pletenica                                             |
| Dužina kabla                              | 0.5 m                                                 |
| Završeci žica                             | Završetak žice                                        |
| Priključak zaštitnog voda                 | ne postoji                                            |
| Vrsta pričvršćenja                        | Isečak                                                |
| Boja kućišta                              | crno                                                  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                        |
| Materijal kućišta                         | PA                                                    |