

Električna priključna baza VAVE-L1-1L3-LR

Broj dela: 566728

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Zaštita od zamene polova | za radni napon |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskri Sniženje struje blokiranja |
| Prikaz statusa signala | LED |
| Nominalni radni napon DC | 24 V |
| Otpornost na udarni napon | 0.8 kV |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Dozvola | RCM oznaka |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -5 °C...60 °C |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Težina proizvoda | 17.5 g |
| Poprečni presek priključka | 0.14 mm ² |
| Električni priključak | Pletenica |
| Dužina kabla | 2.5 m |
| Završeci žica | Završetak žice |
| Priključak zaštitnog voda | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | Isečak |
| Boja kućišta | crno |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PA |